


HAND-E

アダプティブグリッパー



ピック&プレース



組み立て



機械の手入れ



品質検査

グリッパー 共同ロボット用 アダプティブグリッパー

- プラグ&プレイおよび簡単なプログラム
- 高精度な加工と組み立て作業に最適
- 手動ガイドのための人間工学的形状
- 産業用途および厳しい環境での使用に設計
- 自動部品検出、位置フィードバック、および部品検証

仕様	HAND-E	HAND-E C10
ストローク (調整可能)	Ø 50 mm	Ø 40 mm
閉鎖力 (指ごと)	20 - 185 N	25 - 175 N
把持力 (合計)	40 - 370 N	40 - 525 N
形状フィット把持可搬重量	7 kg	10 kg
グリッパー重量	1 kg	1.5 kg
位置分解能 (指先)	0.2 mm	0.08mm (Ø 0.16mm)
閉速度 (調整可能)	20 - 150 mm/s	14 - 107 mm/s
通信プロトコル	Modbus RTU (RS-485)	
IP保護等級	IP67	

* すべての仕様は参照用のみです。公式仕様については、support.robotiq.comのユーザーマニュアルを参照してください。

最大
10 kg
可搬重量

IP67
保護等級

5,000,000
サイクル保証*

*指先を除く

生産を
スピードアップ

お問い合わせ

アダプティブグリッパーの仕様については
support.robotiq.comをご覧ください

Robotiq 営業チームとのチャット:
iss@robotiq.com | 1-888-ROBOTIQ

販売代理店
連絡先情報