

アダプティブ **グリッパー**



2F-85



2F-140



機械の手入れ



組み立て



ピック&プレース

デザイン

導入

操作

- ユニバーサルロボット用Plug + Playキット
 - 幅広い用途
 - 簡単にカスタマイズ可能

- 素早い導入
 - 簡単で強力なユーザーインターフェース
 - 調節可能なストローク、速度、力

- 工場で実証された堅牢なハードウェア
 - 高い把持力と可搬重量
 - 組み込み部品検証

生産をスピードアップ



制御自在

把持対象物を完全に掴むまで、グripperの位置、速度、把持力を調整できます

部品の把持を検出し、その寸法を検証します

同じ使いやすいインターフェースで、どのアダプティブグripperでも使用できます



UR用 PLUG + PLAYキット

ハードウェアを簡単にインストールし、ソフトウェアを素早くプログラムして、ロボットをより早く稼働させます

仕様	2F-85	2F-140
ストローク (プログラム可能)	85 mm	140 mm
把持力 (調整可能)	20 ~ 235 N	10 ~ 125 N
形状フィット把持可搬重量	5 kg	2.5 kg
摩擦把持可搬重量	5 kg	2.5 kg
グripper重量	0.9 kg	1 kg
位置分解能 (指先)	0.4 mm	0.6 mm
閉速度 (調整可能)	20 ~ 150 mm/秒	30 ~ 250 mm/秒
通信プロトコル	Modbus RTU (RS-485)	
IP保護等級	IP40	IP40

* すべての仕様は参照の目的のみで表示されています。詳細は support.robotiq.com のユーザーマニュアルをご確認ください。

お問い合わせ

アダプティブグripperの仕様については support.robotiq.com をご覧ください

Robotiq 営業チームとのチャット:
iss@robotiq.com
 1-888-ROBOTIQ

販売代理店
 連絡先情報